

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235010 14
GTIN	4062406253387
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,05 / +0,3 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Suositus:

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D	14
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT05T204 / XOMT05T204

Hyötypituus L_1	59 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Sarja	HOLEX Pro
Terien lkm Z	1
Varren pituus L_s	50 mm
varren $\varnothing D_s$	20 mm
Kokonaispituus L	124 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{max}	0,25 mm
Ulkonema L_A	74 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	4×D
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX6	659922 TX6
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200