

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 2xD, Ø DC: 36mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	235000 36
GTIN	4062406252984
Tuoteluokka	22L

Kuvaus**Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	76 mm
Varren pituus L _s	70 mm
Nimellis-Ø D	36
Sarja	HOLEX Pro
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT13M510 / XOMT13M506
varren Ø D _s	40 mm
Terien lkm Z	1
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 6 (TX15;3Nm)

Kokonaispituus L	176 mm
Maksimaalinen säätöraja V_{\max}	0,35 mm
Ulkonema L_A	106 mm
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään	2xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti keskitysporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profili TX15	659922 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500