

**HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi, 4xD, Ø DC: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235010 27
GTIN	4062406253578
Tuoteluokka	22L

**Kuvaus****Malli:**

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.

Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.

**Poraustoleranssi:** -0,05 / +0,3 mm

**Käyttö:**

Teräpalat nro 235030 - 235082.

Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

**Toimituksen sisältö:**

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

**Suositus:**

Alkuporauksessa syöttöä on vähennettävä 70 prosenttiin.

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT093608 / XOMT093605

Hyötypituus $L_1$	111 mm
Terien lkm Z	1
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	232980 4 (TX9;1,2Nm)
tuuma- $\varnothing$	11/16 tuuma
Nimellis- $\varnothing D$	27
Sarja	HOLEX Pro
Kokonaispituus L	194 mm
Maksimaalinen säätöraja $V_{max}$	0,3 mm
Ulkonema $L_A$	134 mm
Porausvyvyys kääntöteräporille enintään	4xD
Varsi	ISO 9766
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	rajoitetusti pakettiporaus
Poran käyttö	rajoitetusti viisto ulostuloporaus
Poran käyttö	kupera rajoitetusti
Poran käyttö	rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Poran käyttö	rajoitetusti poikittaisporaus
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kääntöteräpora

## Tarvikkeet

6 mm teräTorx®-ruuveille Torx®-profiili TX9	659922 TX9
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200