

**XOMT05T204, HBD30, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235032 UNI
GTIN	4062406253882
Tuoteluokka	22K

Kuvaus**Malli:**

Keskiöntiterä keskiöittää poran nopeasti ja varmasti. Ulkoterä mahdollistaa erinomaisen lastunhallinnan.

Käyttö:

SOMT-teräpalat ainoastaan ulkoterään. XOMT-teräpalat ainoastaan keskiöterään.

Sopii :

HOLEX Pro Drill nro 235000 - 235010.

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,05 - 0,1

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	TiAIN
ISO-koodi-kääntöterä	XOMT05T204
Laji	HBD30
Lastuava aine	KM

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 - 0,1
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	soveltuu	220 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		