

**SOMT05T204, HBD30, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	235030 UNI
GTIN	4062406253875
Tuoteluokka	22K

**Kuvaus****Malli:**

Keskiöntiterä keskiöittää poran nopeasti ja varmasti. Ulkoterä mahdollistaa erinomaisen lastunhallinnan.

**Käyttö:**

SOMT-teräpalat ainoastaan ulkoterään. XOMT-teräpalat ainoastaan keskiöterään.

**Sopii :**

HOLEX Pro Drill nro 235000 - 235010.

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 - 0,1

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	TiAIN
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT05T204
Laji	HBD30
Lastuava aine	KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 - 0,1

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	soveltuu	220 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		