

HOLEX**ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 16, Nim. kiristys-Ø d: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309455 4,5
GTIN	4062406254032
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliiset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys-Ø d	4,5 mm
Sovitin	ER 16
Ulko-Ø D	16 mm
Kokonaispituus L	32,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

