



## ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 16, Nim. kiristys- $\varnothing$ d: 3,5mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	309455 3,5
GTIN	4062406254018
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Malli:

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyyliiset.

#### Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

#### Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

#### Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

### Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- $\varnothing$ d	3,5 mm
Sovitin	ER 16
Ulko- $\varnothing$ D	16 mm
Kokonaispituus L	32,5 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki

