



Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415120 300
GTIN	4062406253776
Tuoteluokka	41Z

Kuvas

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 300 mm
Leukapituus	90 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Jaotus	1/50 mm
Standardi	ISO 13385
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300