



Konepajatyöntömitta mm- ja tuumajako, Mittausalue: 500mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	415120 500
GTIN	4062406253783
Tuoteluokka	41Z

Kuvas

Malli:

Viistetyt mittauskärjet mittauksiin kierteen pohjassa ja kapeissa urissa. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleukojen päät sisämittauksiin. Selkeä asteikko. Lukitusruuvi. Kokoon 300 asti kokonaan karkaistu, koosta 500 alkaen mittauspinnat karkaistu.

Tekninen kuvaus

Standardi	ISO 13385
Kalibrointi	A1
Pakkaus	kestävä rasia
Mittausalue	0 - 500 mm
Jaotus	1/128 tuuma
Jaotus	1/50 mm
Leukapituus	150 mm
Sisämittauskärjen \emptyset	20 mm
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,05$ mm
Noniuksen jako mm/tuuma	kyllä
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500