

**ER-kiristysholkki kierretapeille, ER 32, Nim. kiristys-Ø d: 4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 309458 4 |
| GTIN | 4062406254148 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Malli:**

- Kierreporan kiinnitys ympäröivällä kuulakiinnitysmekanismilla.
- Integroitu pikavaihtolaite.
- Kiristysholkit kierreporaukseen, DIN 6499 / ISO 15488 -standardien tyylliset.

Etu:

Nopea lukitus ja avaus jousella. Ruuvaaminen kierreporan nelikantaan ei ole tarpeellista.

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Huomautus:

Kiinnittää vain nimellishalkaisijan. **Ei sovi tarkkuus-ER-kiristysholkki-istukkaan CENTRO P.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------------|
| Nim. kiristys-Ø d | 4 mm |
| Sovitin | ER 32 |
| Ulko-Ø D | 32 mm |
| Kokonaispituus L | 49 mm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki |

