

Garant**Hydraulipidike VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319754 20
GTIN	4062406254506
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Ainutlaatuinen kiinnitysväli, kiinnittää h6- ja h7-varret. Otsapuolen lasermerkintä ja pidikkeessä oleva suuntausruuvi mahdollistavat sisäSORVAUSPITIMEN helpon ja selkeän suuntauksen. Mukana pituudensäätöruuvi. Soveltuu sisäjähdytykseen.

Kaksi kiinnitysruuvia helpottavat pääsyä kohteeseen, olipa kyseessä pää- tai vastakara. Sisältää kuulasuihkutuslaitteen.

Etu:

- **Ihanteelliset vaimennusominaisuudet, ja sen ansiosta optimaaliset työkappaleiden pinnat ja pitempi käyttöikä.**
- **Nopea ja helppo käsitellä.**
- **Välihylysyjen joustava käyttö.**
- **Täydellinen keskiöinti.**

Käyttö:

Soveltuu poraukseen, kalvintaan, upotukseen ja myös poraustuurnien käyttöön.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	42 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Paino	0,6 kg

Ulko-Ø D	42 mm
Ulkonema A-mitta	64 mm
Sovitin	VDI 40
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka