



Käsupeltisakset WS, oikealeikkuinen, Kokonaispituus: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	760201 250
GTIN	4062406253790
Tuoteluokka	72D

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Kiiltävä leikkuripää ja avoimet, maalatut tai kastetut kahvat.

Työkaluterästä, terät induktiokarkaistut (HRC 58 – 60), soveltuvat myös V2A-pelleille 1,0 mm:iin asti.

Käyttö:

Suoriin sahauksiin.

Standardi:

Ähnlich **DIN 6438**

Tekninen kuvaus

Terien pituus	60 mm
Kokonaispituus	250 mm
Käyttötapa	oikealeikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset