

HOLEX**Ideal-peltisakset, 2-komponenttikahvat, vasenleikkuinen, Kokonaispituus: 260mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	766043 260
GTIN	4062406254834
Tuoteluokka	72D

Kuvaus**Malli:**

Leikkuripää muottiintaottu, terät induktiokarkaistut. Säädettävä saranaruuviinnitys, kaksinkertainen vipuvälitys ja integroitu aukaisujousi.

Mikrohammastus. Leikkuripää **jaloterästä** (HRC 58 – 60), kahvat niklattua teräslevyä. 2-osainen kahva, jossa käsille mukavan tuntuinen, pitävä pehmopäällinen.

Leikkuukyky: Peltilevyt enint. 1,8 mm, V2A-peltilevyt enint. 1,2 mm.

Käyttö:

Yhtäjaksoisiin suoriin leikkauksiin ja muotoiluleikkauksiin.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	33 mm
Kokonaispituus	260 mm
Käyttötapa	vasenleikkuinen
Tuotetyyppi	Sakset