

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel bambutaso, Pituus: 1000mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 920016 1000   |
| GTIN         | 4062406254896 |
| Tuoteluokka  | 91P           |

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel** – portaaton sähköinen korkeuden säätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa **koko työpisteen korkeuden**.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosaa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa**.

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa**.

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa**.

**Huomautus:**

· **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**

· **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).**

Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmilla nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

**Tekninen kuvaus**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Leveys                    | 1000 mm |
| Portaaton korkeuden säätö | kyllä   |
| Paino                     | 70 kg   |
| Työtason paksuus          | 50 mm   |

|  |  |
|--|--|
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä   | 700 - 1000 mm  |
| Työtason materiaali  | Bambu  |
| Työtason pituus  | 1000 mm  |
| Malli  | eTaso  |
| Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto  | kyllä  |
| Korkeudensäätöperiaate   | täydellinen rakenne  |
| Työtason syvyys  | 700 mm   |
| Sarja  | Työasema   |
| Syvyys   | 800 mm   |
| Nimellisjännite  | 250 V  |
| Pistoketyyppi, tulo  | F  |
| Työpisteen korkeudensäätö  | 700-1000 mm  |
| Rakennetyyppi  | Teräsrakenne   |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 250 kg   |
| Korkeudensäätömalli  | sähköinen  |
| Pöytälevyn paksuus   | 50 mm  |
| Korkeudentasaus  | 25 mm  |
| Värivalikoima  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotetyyppi  | Työpöytä   |

## Tarvikkeet

|   |              |
|---|--------------|
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4               | 927300 400/4 |
| Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5 | 927315 500/5 |
| Multifix Sopii tyyppiin 300   | 928201 300   |
|   | 927600 300/3 |

|  |              |
|--|--------------|
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä<br>300/3                               |              |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden<br>korkeus/lukumäärä 300/2               | 927300 300/2 |
| Näppäimistölaatikko Tyyppi 1   | 927341 1     |
| Tukipylväät Korkeus 1362 mm  | 928010 1362  |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä<br>200/1                               | 927600 200/1 |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden<br>korkeus/lukumäärä 300/3               | 927300 300/3 |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä<br>500/5                               | 927600 500/5 |
| Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus<br>mm / laatikoiden lukumäärä 500/4 | 927315 500/4 |
| Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm   | 927335 500   |
| Tukipylväät Korkeus 481 mm   | 928010 481   |
| PC-teline Tyyppi M   | 928753 M     |
| Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus<br>mm / laatikoiden lukumäärä 400/4 | 927315 400/4 |
| Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm                                       | 920350 800   |
| Tukipylväät Korkeus 200 mm   | 928010 200   |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä<br>300/2                               | 927600 300/2 |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä<br>400/4                               | 927600 400/4 |
| Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden<br>korkeus/lukumäärä 400/3               | 927300 400/3 |
| Tukipylväät Korkeus 962 mm   | 928010 962   |
| Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus<br>mm / laatikoiden lukumäärä 500/3 | 927315 500/3 |
| Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus /<br>laatikoiden lukumäärä 500/5 mm           | 927620 500/5 |