

Garant GRIDLINE

Työasema eLevel+ bambutaso, Pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920026 2000
GTIN	4062406254964
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema eLevel+ portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

Huomautus:

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
Syvyys	800 mm

Työtason syvyys	700 mm
Paino	105 kg
Työtason pituus	2000 mm
Portaaton korkeuden säätö	kyllä
Leveys	2000 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Malli	eLevel+
Korkeudensäätöperiaate	vain työtasolla
Työtason materiaali	Bambu
Sarja	Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4

927300 400/4

927315 500/5

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus
mm / laatikoiden lukumäärä 500/5

PC-teline Tyyppi M

928753 M

Multifix Sopii tyyppiin 300

928201 300

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus
mm / laatikoiden lukumäärä 400/4

927315 400/4

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden
korkeus/lukumäärä 400/3

927300 400/3

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus
mm / laatikoiden lukumäärä 500/3

927315 500/3

Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä
500/5

927600 500/5

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden
korkeus/lukumäärä 300/3

927300 300/3

Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä
400/4

927600 400/4

Tukipylväät Korkeus 962 mm

928010 962

Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä
300/2

927600 300/2

Tukipylväät Korkeus 481 mm

928010 481

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden
korkeus/lukumäärä 300/2

927300 300/2

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus
mm / laatikoiden lukumäärä 500/4

927315 500/4

Tukipylväät Korkeus 200 mm

928010 200

Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm

920350 800

Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä
200/1

927600 200/1

Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm

927335 500

Tukipylväät Korkeus 1362 mm

928010 1362

Näppäimistölaatikko Tyyppi 1

927341 1

Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus /
laatikoiden lukumäärä 500/5 mm

927620 500/5

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä
300/3

927600 300/3