

Garant GRIDLINE

**Työasema mLevel bambutaso, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920006 1500
GTIN	4062406254872
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema mLevel**, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

**Sivu- ja takaseinä** vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

**Tekninen kuvaus**

Työtason materiaali	Bambu
Portaaton korkeuden säätö	ei
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Sarja	Työasema
Työtason pituus	1500 mm
Malli	mLevel
Paino	70 kg
Leveys	1500 mm

Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason paksuus	50 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Työtason syvyys	700 mm
Syvyys	800 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500

Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
PC-teline Tyyppi M	928753 M
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2