

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel bambutaso, Pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920006 2000
GTIN	4062406254889
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Paino	80 kg
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Leveys	2000 mm
Työtason syvyys	700 mm
Malli	mLevel
Sarja	Työasema
Työtason materiaali	Bambu

Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Portaaton korkeuden säätö	ei
Työtason pituus	2000 mm
Työtason paksuus	50 mm
Syvyys	800 mm
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
	927300 400/4

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4

Tukipylväät Korkeus 962 mm

928010 962

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3

927300 400/3

PC-teline Tyyppi M

928753 M

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5

927315 500/5

Tukipylväät Korkeus 1362 mm

928010 1362

Tukipylväät Korkeus 481 mm

928010 481

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3

927300 300/3

Näppäimistölaatikko Tyyppi 1

927341 1

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4

927315 400/4

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2

927600 300/2

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1

927600 200/1

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3

927315 500/3

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2

927300 300/2

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4

927315 500/4