

Garant GRIDLINE

Työasema mLevel bambutaso, Pituus: 1000mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	920006 1000
GTIN	4062406254865
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, **ei muutettavissa.**

Nostopylväs eloksoitua alumiinia, **ei muutettavissa.**

Sivu- ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035 **jauhemaalattu, muutettavissa.**

Tekninen kuvaus

Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Työtason paksuus	50 mm
Portaaton korkeuden säätö	ei
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	ei
Sarja	Työasema
Työtason pituus	1000 mm
Malli	mLevel
Työtason syvyys	700 mm

Työtason materiaali	Bambu
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm
Leveys	1000 mm
Syvyys	800 mm
Paino	60 kg
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm	927335 500
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
	927300 300/3

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3

Tukipylväät Korkeus 481 mm

928010 481

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2

927300 300/2

Tukipylväät Korkeus 200 mm

928010 200

PC-teline Tyyppi M

928753 M

Tukipylväät Korkeus 962 mm

928010 962

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3

927300 400/3

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1

927600 200/1

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4

927315 500/4

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5

927315 500/5

Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3

927315 500/3

Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm

927620 500/5

Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4

927600 400/4

Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4

927300 400/4

Näppäimistölaatikko Tyyppi 1

927341 1