

Garant GRIDLINE

**Työasema eLevel+ bambutaso, Pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920026 1500
GTIN	4062406254957
Tuoteluokka	91P

**Kuvaus****Malli:**

**Työasema eLevel+** portaaton sähköinen korkeudensäätö. Korkeuden säätö sähköisestä ohjauspaneelista. Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto. Aktivointi asettaa työpisteen korkeuden. **eLevel+** säätää vain työtason korkeuden, muu työpiste säilyy ennallaan. Takaseinässä sisäänrakennettu johdinkanava.

**Pintakäsittely:**

**Jalkaosa** antrasiitti RAL 7016, **ei muunneltavissa.**

**Nostopylväs** eloksoitua alumiinia, **ei muunneltavissa.**

**Sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaat RAL 7035, **jauhemaalattut, muunneltavissa.**

**Huomautus:**

- **Kun työtason alle kiinnitetään laatikostorunkoja, on huomioitava, että laatikostorunkojen korkeus saa olla enintään 500 mm.**
- **Huomio: riviin asennettaessa on käytettävä erotuslevyä nro 920350 (puristumisvaara).** Koot .../2 on varustettu vaihtoehtoisella nostoyksiköllä. Tekniset tiedot ovat samat kuin aiemmillä nostoyksiköillä, pienin poikkeuksin. Ohjauspaneeli on visuaalisesti erilainen näille kokoluokille, mutta toiminnallisesti sama.

**Tekninen kuvaus**

Malli	eLevel+
Portaaton korkeuden säätö	kyllä

Syvyys	800 mm
Työtason paksuus	50 mm
Leveys	1500 mm
Sarja	Työasema
Työtason pituus	1500 mm
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto	kyllä
Paino	90 kg
Työtason syvyys	700 mm
Työtason materiaali	Bambu
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm
Korkeus takaseinän kanssa	1000 mm
Korkeudensäätöperiaate	vain työtasolla
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Tukipylväät Korkeus 1362 mm	928010 1362
PC-teline Tyyppi M	928753 M

Tukipylväät Korkeus 481 mm	928010 481
Siirrettävä laatikostorunko 24G Rungon korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5 mm	927620 500/5
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/3	927300 300/3
Näppäimistölaatikko Tyyppi 1	927341 1
Tukipylväät Korkeus 200 mm	928010 200
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/3	927315 500/3
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Työaseman erotuslevy Sopii työaseman leveydelle 800 mm	920350 800
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/5	927315 500/5
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 500/4	927315 500/4
Multifix Sopii tyyppiin 300	928201 300
Tukipylväät Korkeus 962 mm	928010 962
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/4	927300 400/4
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikat Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Siirrettävä laatikostorunko 16G Laatikostorungon korkeus mm / laatikoiden lukumäärä 400/4	927315 400/4
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/2	927600 300/2
Runko 24G ja laatikat Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4

Tietokonekaappi 16G Korkeus 500 mm

927335 500