

Garant GRIDLINE

Työskentelynurkkaus, jalkarakenne bambutaso, Työtason pituus: 1000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	920106 1000
GTIN	4062406254971
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**Malli:**

Työskentelynurkkaus työasemalle. Korkeuden säätö 25 mm:n rasterissa käyttäen jalkaosassa olevia kiinnitysruuveja. Sisältää teräslevystä ja nelikulmaputkesta valmistetun jalustan, kantokyky **250 kg**.

Sopii:

Workstation mLevel, eLevel, eLevel+. Työskentelynurkkauksen sähköinen korkeudensäätö ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016 (ei konfiguroitavissa), **sivu- ja takaseinät** vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhepinnoitettu**.

Huomautus:

Kun työskentelynurkkaus yhdistetään työasemaan eLevel tai eLevel+, työasemissa on ehdottomasti käytettävä erotuslevyjä.

Tekninen kuvaus

Kapeneva tason syvyyteen	750 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työtason syvyys	1000 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	750 - 1000 mm

Korkeudensäätöperiaate	täydellinen rakenne
Sarja	Työasema
Leveys	1100 mm
Syvyys	800 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	80 kg
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö	750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	250 kg
Korkeudensäätömalli	mekaaninen
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työskentelynurkkaus

Tarvikkeet

Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1

926403 1