



Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikon nollapiste keskellä, Kokonaispituus: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	461818 300
GTIN	4062406255039
Tuoteluokka	42G

Kuvaus

Malli:

Ruostumatonta jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyörästetty. Ylä- ja alareunassa 1 mm:n jako. **Asteikon nollapiste keskellä.**

Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen leveys	13 mm
Kalibrointi	F8
Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Pituus	300 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm	026200 500
---	------------