



## Teräsviivain, taipuisa, kapea, ruostumaton matattu, asteikon nollapiste keskellä, Kokonaispituus: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	461818 1000
GTIN	4062406255053
Tuoteluokka	42G

### Kuvaus

#### Malli:

**Ruostumatonta** jousiterästä. Siistit, elektrolyyttipäällystetyt, mustat jakoviivat ja numerot, kiiltävä pinta. Helppolukuinen. Vahingoittumisen estämiseksi reunat on pyörästetty. Ylä- ja alareunassa 1 mm:n jako. **Asteikon nollapiste keskellä.**

### Tekninen kuvaus

Poikkileikkauksen paksuus	0,5 mm
Pituus	1000 mm
Poikkileikkauksen leveys	18 mm
Kalibrointi	F8
Standardi	EG II
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Tuotetyyppi	Viivain

### Palvelut

KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 1000 mm	026200 1000
--	-------------