

Tajima**Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo, nauhan pituus: 7m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	462335 7
GTIN	4975364024718
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vankkatekoinen rullamitta G-Lock, **erikoisvahva suojakotelo**. Luistamaton kotelo. Liikuteltava, liukuva päätykappale, 3-kertaisesti niitattu. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa. Hyvin luettava asteikko etu- ja takapuolella. Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi. Sisältää vyöpidikeen.

Tekninen kuvaus

Nauhan leveys	25 mm
Kotelon pituus	77 mm
Kotelon korkeus	73 mm
Kotelon leveys	34 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 10/2 m

026240 10/2