

Tajima

Rullamitta ja erikoisvahva suojakotelo, magneettinen päätykappale, nauhan pituus: 5/25m

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	462338 5/25
GTIN	4975364028426
Tuoteluokka	46R

Kuvaus**Malli:**

Erittäin vankkatekoinen rullamitta G-Lock, **erikoisvahva suojakotelo**. Luistamaton kotelo. Liikuteltava, liukuva päätykappale, 3-kertaisesti niitattu. Automaattinen takaisinkelaus ja nauhan lukitus. Iskunvaimennin pienentää kuormitusta takaisinkelauksessa. Hyvin luettava asteikko etu- ja takapuolella. Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi. Sisältää vyöpidikeen. ja magneettinen päätykappale.

Tekninen kuvaus

Kotelon pituus	67 mm
Kotelon leveys	28 mm
Kotelon korkeus	63 mm
Nauhan leveys	25 mm
Standardi	EG II
Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5/2 m

026240 5/2