

**CNMG 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	TiCN

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	MF
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä