

**CNMG 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120404 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Syöttö $f$	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Laji	HBT130
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MF
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä