


**CNMG 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250090 HBT020
GTIN	4062406256050
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT020
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Pinnoitus	TiCN

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 330 m/min
lastunmurtaja	PF
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,4 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä