


**CNMG 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250092 HBT020
GTIN	4062406256074
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120404 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	PF
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P

Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä