

**CNMG 120404, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120404 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HBT020
Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä