


**CNMG 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120408 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 330 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 330 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	PF
Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä