


**CNMG 09T304, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
lastunmurtaja	PM

Pinnoitus	TiCN
Pääkäyttöalue	P
Laji	HBT020
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä