

**CNMG 09T304, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 09T304 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Laji	HBT130
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	MM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404

Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä