

**CNMG 120404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120404 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	MM
Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 200 m/min
Laji	HBT130
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä