

**CNMG 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120408 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 220 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,15 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	MF
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	TiCN

Laji	HBT130
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä