

**CNMG 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Laji	HBT130
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	MM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä