


**CNMG 120412, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120412 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PM
Lastuamissyvyys a_p : 0,8 - 5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 280 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
lastunmurtaja	PM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Laji	HBT020
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,1 - 0,45 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a_p	0,8 - 5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 280 m/min
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä