


**CNMG 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 120408 HBT020 Laji: HBT020  
lastunmurtaja: PM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 280 m/min

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,8 - 5 mm
lastunmurtaja	PM
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,1 - 0,45 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Laji	HBT020
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 280 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä