

**CNMG 120412, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120412 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HBT130
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
lastunmurtaja	MM
Nirkon säde	1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä