


**CNMG 120408, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120408 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PR
Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	PR
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBT020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1,8 - 6 mm
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	TiCN
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä