

**CNMG 160608, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160608 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HBT130
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm

Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	TiCN
lastunmurtaja	MM
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä