

**CNMG 120408, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250218 HBT130
GTIN	4062406256203
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120408 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Laji	HBT130
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
lastunmurtaja	MR
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä