

**DNMG 110404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250666 HBT130
GTIN	4062406256289
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 110404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HBT130
Pinnoitus	TiCN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
lastunmurtaja	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä