

**CNMG 160608, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Tuoteluokka	22D

**Kuvaus**

CNMG 160608 HBT130 Laji: HBT130  
lastunmurtaja: MR  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 2 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 180 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Lastuamissyvyys $a_p$	2 - 6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM

Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MR
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Laji	HBT130
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä