


**CNMG 160612, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250221 HBT020
GTIN	4062406256272
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160612 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PR
Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	PR
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	1,8 - 6 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Pinnoitus	TiCN
Laji	HBT020
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,2 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä