



CNMG 120412, Laji: HBT020

Tilaustiedot

Tilausnumero	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 120412 HBT020 Laji: HBT020
 lastunmurtaja: PR
 Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
 Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1,8 - 6 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
lastunmurtaja	PR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HBT020
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	P
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä