

**CNMG 160612, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160612 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 6 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,55 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a_p	2 - 6 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	HBT130
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Lastuava aine	KM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,55 mm/kierr,
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	MR
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä