


**CNMG 160608, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250220 HBT020
GTIN	4062406256258
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

CNMG 160608 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PR
Lastuamissyvyys a_p : 1,8 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HBT020
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	PR

Pinnoitus	TiCN
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1,8 - 6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä