


**DNMG 150604, Laji: HBT020****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250668 HBT020 |
| GTIN | 4062406256319 |
| Tuoteluokka | 22D |

Kuvaus

DNMG 150604 HBT020 Laji: HBT020
lastunmurtaja: PF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 330 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,5 - 2 mm |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 120 - 330 m/min |
| lastunmurtaja | PF |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Laji | HBT020 |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue | P |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Pinnoitus | TiCN |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |