

**DNMG 110404, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250780 HBT130
GTIN	4062406256340
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 110404 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MM
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,12 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,12 - 0,45 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 200 m/min

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MM
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 5 mm
Pinnoitus	TiCN
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HBT130
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä