

**DNMG 150608, Laji: HBT130****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250669 HBT130
GTIN	4062406256326
Tuoteluokka	22D

Kuvaus

DNMG 150608 HBT130 Laji: HBT130
lastunmurtaja: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,45 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,15 - 0,45 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2 mm
Laji	HBT130
lastunmurtaja	MF

ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä